



Akumulatorski ročni sesalnik, Tip: M18CV-0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070233 M18CV-0
GTIN	4002395289998
Razred artikla	03L

Opis

Izvedba:

Zmogljiv 18-voltni ročni sesalnik za les, kovino in grobo umazanijo.

- **Filter HEPA zajame 99,97 % vseh prašnih delcev.**
- **Prikazovalno okence za preprosto preverjanje količine umazanije v zbiralniku.**
- **Stikalo za zaklep za neprekinjeno obratovanje.**

Obseg dobave:

Brez akumulatorja in brez polnilnika akumulatorjev.

Vključno z gibko sesalno cevjo, 2 podaljševalnima cevema, šobo za reže in šobo za grobo umazanijo.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073808 – art. 073840.

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	0
Volumenski tok	1019 l/min
Masa brez akumulatorja	1,6 kg
Dolžina sesalne cevi	1,2 m
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Napetost akumulatorja	18 V
Prostornina zbiralnika	2,5 l
Oznaka proizvajalca	M18CV-0
Napajanje	Omrežno napajanje
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip HB 18 V
Vrsta izdelka	Odsesavanje