



## Udarni vrtalni stroj, Tip: GSB212RCK



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075720 GSB212RCK
GTIN	3165140505642
Razred artikla	03B

### Opis

#### Izvedba:

**Udarni vrtalni stroj z visoko zmogljivim motorjem** z velikim vrtilnim momentom za najzahtevnejšo uporabo (vrtanje, delo z votlimi vrtalnimi kronami in žagami za luknje) ter vijačenje in mešanje.

- **Nov varnosten ročaj z inovativno pritrditvijo in mehkim držalom za zanesljivo držanje stroja.**
- **Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.**
- **Mehanska sklopka proti preobremenitvi Antirotation za največjo varnost pri delu tudi pri najtežji uporabi.**
- **Enojna hitrovpenjalna glava z Auto-Lock za hitro enoročno zamenjavo orodja.**
- **Vrtljiva plošča s ščetkami za enako moč v desnem in levem teku.**
- **Vrat vretena Ø 43 mm (Evropski standard) – primerno za stojalo za vrtanje.**
- **2-stopenjsko gonilo.**
- **Torque-Control za največjo natančnost: nastavljanje vrtilnega momenta za enakomerno privijanje vijakov.**
- **Elektronika Constant-Electronic za udobno delo: število vrtljajev je konstantno tudi pri obremenitvi.**

#### Obseg dobave:

Vklj. z dodatnim ročajem, omejevalnikom globine 210 mm, hitrovpenjalno vrtalno glavo 13 mm, transportnim kovčkom.

### Tehnični opis

Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	40 mm
Maksimalne vibracije v skladu z EN	14,6 m/s <sup>2</sup>
Poraba moči	1300 W
Masa	2,9 kg
Oznaka proizvajalca	GSB 21-2 RCT
Maksimalno število udarcev	15300 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	900 min <sup>-1</sup>
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni vrtilni moment	43 Nm
Pakiranje	Transportni kovček
Vrtalna glava / vpenjalo	1/2 cole-20 UNF
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	16 mm
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	22 mm
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	3000 min <sup>-1</sup>
Vrsta izdelka	Udarni vrtalni stroj