

Garant**Rezkar, TiAlN, Ø × dolžina js14 DC: 5X100mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	190750 5X100
GTIN	4045197098740
Razred artikla	11W

Opis

Izvedba:

Specialna geometrija rezil za obdelavo aluminija in umetnih snovi.

Rezkarji imajo samo eno rezilo, ki reže na obodu in čelno.

S spuščnim držalom.

Vel. 5 × 100 specialno za izdelavo utorov za odtekanje vode.

Uporaba:

Za rezkanje utorov na vratih in oknih iz aluminija ali umetnih snovi, na specialnih rezkalnih strojih z visokim številom vrtljajev (Elu, Haffner itd.).

Tehnični opis

Širina posnetja vogala pri 45°	0,13 mm
Ø rezila D _c	5 mm
Število zob Z	1
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Dolžina rezil L _c	40 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	Cilindrično držalo s h6
Toleranca nazivnega Ø	js14
Kot spirale	30 stopinj
Kot posnetja roba	45 stopinj

Prevleka	TiAlN
Rezalni material	HSS Co 5
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	200 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	120 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	100 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	78 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	90 m/min	N
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		