

Garant**Rezkar za podolgovate luknje HSS-Co8, neprevlečeni, Ø e8 DC: 7,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191000 7,5
GTIN	4045197098948
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:Za rezkanje **utorov za zagozdo** ali drugih za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.**Tehnični opis**

Število učinkovitih rezil Z (po obodu)	2
Ø rezila D _c	7,5 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,016 mm
Ø držala D _s	10 mm
Dolžina rezil L _c	10 mm
Celotna dolžina L	60 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 327 D
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	30 stopinj
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6

z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Rezkar za podolgovate luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	37 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	23 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		