



Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-max »8X«, Ø × celotna dolžina: 16X340mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 789206 16X340 |
| GTIN | 4059952532882 |
| Razred artikla | 76K |

Opis

Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-max »8X«** z zvarjeno štiri robo glavo v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnanje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

Specialna geometrija ploščic iz karbidne trdine za dolgo življenjsko dobo.

Glava svedra s kvadratnim presekom od Ø 16 mm.

Uporaba:

Za vrtnanje betona, naravnega kamna in zidov.

Napotek:

Sveder generacije SDS-max-7 (z vgrajenimi rezili iz karbidne trdine, spajkano) v velikosti 35×520 do 52×520 pod art. 789204.

Tehnični opis

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Ø | 16 mm |
| celotna dolžina | 340 mm |
| Dolžina spirale | 200 mm |
| Rezalni material | Karbidna trdina |
| Vrtnanje z udarjanjem/brez udarjanja | udarno vrtnanje |
| Držalo | SDS Max |
| Vrsta izdelka | Sveder za kamen |

