



## Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus »7X«, Ø × celotna dolžina: 20X250mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	789058 20X250
GTIN	4059952532158
Razred artikla	76K

### Opis

#### Izvedba:

Nova generacija **EXPERT SDS-Plus »7X«** z zvarjeno štiri robo glavo v celoti iz karbidne trdine. Oblikovana rezila za zelo zmogljivo vrtnje, dolgo življenjsko dobo in majhno obrabo. Brez zatikanja v armiranem betonu.

#### Uporaba:

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid – pri najvišjem udobju vrtnja. Zelo miren tek, idealno za okrogle izvrtine.

**Oblika z 2+2 vijačnico** za hitro odvajanje izvrtanega materiala, manjše vibracije in izredno čvrstost. Manj utrudljivo delo in manjša obremenitev stroja.

### Tehnični opis

Dolžina spirale	200 mm
Ø	20 mm
Število rezil Z	4
celotna dolžina	250 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vrtnje z udarjanjem/brez udarjanja	udarno vrtnje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen

