

**Garant****Garnitura kladiv, Število orodij: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954666 3
GTIN	4062406894641
Razred artikla	91A

**Opis****Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

**Obseg dobave:**

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954666: 1 St.  
Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110 vel. 300; 500: po 1 kos  
Mehko kladivo GARANT art. 754120 vel. 40: 1 St.

**Tehnični opis**

Število orodij	3
Globina	500 mm
Širina v G	8
Globina v G	20
Širina	200 mm
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	8×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

## Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954666	952001 954666
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g	750110 300
Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g	750110 500
Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom Ø glave kladiva 40 mm	754120 40