

Garant**Garnitura kladiv, Število orodij: 3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	954691 3
GTIN	4062406894665
Razred artikla	91A

Opis**Izvedba:**

Najpogostejše garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene. Pena z zaprtimi porami je odporna proti olju in ne vsrka nobene tekočine. Zgornja plast je antracitne barve, kontrastna modra barva opozarja na manjkajoča orodja.

Obseg dobave:

Prazen vložek iz trde pene art. 952001 vel. 954691: 1 St.

Ključavničarsko kladivo GARANT art. 750110, vel. 300; 500: po 1 kos

Mehko kladivo GARANT art. 754120 vel. 40: 1 St.

Tehnični opis

Globina	500 mm
Širina v G	10
Število orodij	3
Širina	250 mm
Globina v G	20
Sestava trde pene LD45, debelina	30 mm
Stopnja napolnjenosti enega predala v G	10×20
Vrsta izdelka	Vložek iz trde pene

Pribor

Vložek iz trde pene za garniture orodja primeren za garnituro vložkov iz trde pene 954691

952001 954691

Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 300 g

750110 300

Ključavničarsko kladivo z zaščitnim vratom za ročaj Masa brez ročaja 500 g

750110 500

Mehko kladivo z najlonskimi nastavki in jeklenim srednjim delom Ø glave kladiva 40 mm

754120 40