

Nosilni okvir tip S610-M18-U, globina 1100 mm, Višina: 4000mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991322 4000
GTIN	4058255104307
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Nosilni okvirji z ojačitvami prekatov. Masivne talne ploščice prenašajo obremenitve na tla. V dobavo so za vsak okvir vključena 4 talna sidra in 2 podložni ploščici 2 mm.

Opis:**Mere postavitve:****Celotna dolžina regala:**

Za nosilne okvirje S625-N in S610-M18-U: nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm.

Primerno za:

Paletni regali od leta izdelave 08/2018.

Lakiranje:

Podobna prometno modri RAL 5017, prašnata barva.

Napotek:

Potrebna nosilnost regalnega polja določa tip okvirja. Glejte tabelo obermenljivosti.

Dobava v razstavljeni obliki zaradi cenovno ugodnejšega transporta. Dobava brez montaže.

Za regale do leta izdelave 05/2022 je dovoljeno nosilne prečke uporabiti samo pri zamenjavi v primeru poškodbe. Pri spremembi regala, npr. ob vgradnji dodatnih nosilnih prečk, je treba izvesti ponovni izračun v skladu z DIN 15512:2020.

Tehnični opis

Globina	1100 mm
Višina	4000 mm
Tip nosilnega okvirja	S610-M18-U
Področje uporabe	Paletni regali
Značilnost blagovnega imena	globina 1100 mm
Vrsta izdelka	Nosilni okvir