



Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce Splash, temno antracitna / siva, Konfekcijska velikost DE: 64



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091504 64
GTIN	4057121031778
Razred artikla	09S

Opis

Izvedba:

Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Težka kakovost tkanine 525 g/m² je posebej primerna za intenzivno varjenje. Stalna zaščita pred plamenom – tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797. Delovne hlače do pasu z zankami za pas in gumbom.

- **Na levi strani velik žep s poklopcem in patentnimi gumbi.**
- **Desno poševni žep za zložljivi meter s poklopcem in patentnim gumbom.**
- **Kolenska žepa s samoprtrdilnim trakom.**

Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce v **temno antracitni/sivi barvi** z gramaturo tekstila **330 g/m²**, certificirane v skladu z **EN11611, razred 1** pod **art. 091485**.

Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Tehnični opis

Serija	Splash
Spol	moški
Oznaka proizvajalca	Delovne hlače do pasu 2161 Splash Proban
Konfekcijska velikost DE	64
Sestava tkanine	100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	525 g/m ²
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	temno antracitna / siva
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne hlače za varilce