



## Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce Splash, temno antracitna / siva, Konfekcijska velikost DE: 60



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091504 60
GTIN	4057121031754
Razred artikla	09S

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Težka kakovost tkanine 525 g/m<sup>2</sup> je posebej primerna za intenzivno varjenje. Stalna zaščita pred plamenom – tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797. Delovne hlače do pasu z zankami za pas in gumbom.

- **Na levi strani velik žep s poklopcem in patentnimi gumbi.**
- **Desno poševni žep za zložljivi meter s poklopcem in patentnim gumbom.**
- **Kolenska žepa s samoprtrdilnim trakom.**

#### Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

#### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Zaščitne delovne hlače do pasu za varilce v **temno antracitni/sivi barvi** z gramaturo tekstila **330 g/m<sup>2</sup>**, certificirane v skladu z **EN11611, razred 1** pod **art. 091485**.

Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

## Tehnični opis

Konfekcijska velikost DE	60
Oznaka proizvajalca	Delovne hlače do pasu 2161 Splash Proban
Spol	moški
Serija	Splash
Sestava tkanine	100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	525 g/m <sup>2</sup>
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	temno antracitna / siva
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne hlače za varilce