



## Zaščitne delovne hlače z oprsnikom za varilce Splash, temno antracitna / siva, Konfekcijska velikost DE: 54



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	091507 54
GTIN	4057121030924
Razred artikla	09S

### Opis

#### Izvedba:

Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Težka kakovost tkanine 525 g/m<sup>2</sup> je posebej primerna za intenzivno varjenje. Stalna zaščita pred plamenom – tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797. Delovne hlače z oprsnikom serije oblačil Splash.

- **Nastavljive naramnice z elastičnim materialom.**
- **Nastavljiv pas.**
- **Vdelana kolenska žepa.**

#### Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

#### Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Zaščitne delovne hlače z oprsnikom za varilce v **temno antracitni/sivi barvi** z gramaturo tekstila **330 g/m<sup>2</sup>**, certificirane v skladu z **EN 11611, razred 1** pod **art. 091487**.

## Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	Delovne hlače z oprsnikom 2162 Splash Proban
Konfekcijska velikost DE	54
Sestava tkanine	100-% bombaž
Gramatura materiala / gostota tkanine	525 g/m <sup>2</sup>
Pranje	Primerno za industrijsko pranje
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Oblačila v skladu z	DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Barva	temno antracitna / siva
Vrsta izdelka	Zaščitne delovne hlače za varilce