



Zaščitne delovne hlače z oprsnikom za varilce Splash, temno antracitna / siva, Konfekcijska velikost DE: 94



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091507 94 |
| GTIN | 4057121031006 |
| Razred artikla | 09S |

Opis

Izvedba:

Kakovostna zaščita za varilce v sodobnem, dvobarvnem dizajnu. Stalna in optimalna zaščita pred plamenom pri varjenju. Prijetno udobje nošenja in sočasno visoka zaščita. Zelo dobra obstojnost barv zaradi barvanja z Indanthrenom. Težka kakovost tkanine 525 g/m² je posebej primerna za intenzivno varjenje. Stalna zaščita pred plamenom – tudi po 100 pranjih v skladu z EN ISO 15797. Delovne hlače z oprsnikom serije oblačil Splash.

- **Nastavljive naramnice z elastičnim materialom.**
- **Nastavljiv pas.**
- **Vdelana kolenska žepa.**

Standard:

- **EN ISO 11611, Klasse 2, A1, A2**
- **EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1**

Napotek:

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Zaščitne delovne hlače z oprsnikom za varilce v **temno antracitni/sivi barvi** z gramaturo tekstila **330 g/m²**, certificirane v skladu z **EN 11611, razred 1** pod **art. 091487**.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|--|
| Konfekcijska velikost DE | 94 |
| Oznaka proizvajalca | Delovne hlače z oprsnikom 2162 Splash Proban |
| Sestava tkanine | 100-% bombaž |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 525 g/m ² |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino |
| Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino |
| Barva | temno antracitna / siva |
| Vrsta izdelka | Zaščitne delovne hlače za varilce |