

**Letev z 8 vtičnicami s prenapetostno zaščito, Število letev z vtičnicami: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081154 8
GTIN	4007123677115
Razred artikla	08B

**Opis****Izvedba:**

Letev z 8 vtičnicami s prednapetostno zaščito Premium-Protect-Line 60.000 A, 3 m, H05VV-F 3G1,5. Zaščita vaših naprav pred motnjami v električnem omrežju, kot so prednapetosti, posredni udari strele ali šumi v napeljavah, z maksimalno vsoto uhajavih tokov do 60.000 A.

- **Kakovostna zaščita pred visokofrekvenčnimi motnjami z integriranim filtrom.**
- **Lučka za nadzor delovanja za zaščito pred prenapetostjo.**
- **Posebej stabilno, eloksirano aluminijasto ohišje.**
- **Inteligenten, zamenljiv modulni sistem.**
- **Osvetljeno varnostno stikalo, dvopolno, vklop in izklop.**
- **Avtomatske varovalke 16 A.**
- **Vtičnice s povečano zaščito pred dotikom.**
- **Filter za odpravljanje motenj EMI/RFI.**

**Tehnični opis**

Nazivna napetost	230 V
Tip vtikača, vhod	F
Napajanje	Omrežno napajanje
Stikalo za vklop-izklop	da
Zagotovljena prenapetostna zaščita do	16 A
Število vtičnic 230 V/16 A	8
Omrežna frekvenca	50 Hz
Število letev z vtičnicami	8
Struktura kabla	3G1,5

Razred kabla	H05VV-F
Dolžina kabla	3 m
Vrsta izdelka	Letev z vtičnicami