



## LED-žepna svetilka z baterijo, Tip: 170



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081364 170
GTIN	4062406942595
Razred artikla	02A

### Opis

#### Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
- Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
- Polnilna vtičnica USB-C.
- Zaščita pred kotaljenjem.
- S fokusirno glavo svetilke.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. Z zanko za roko.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

### Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Celotna dolžina	164 - 176 mm
Kapaciteta akumulatorja	2,9 Ah
Vrednost CRI	>80

Svetlobni tok	500 lm
Čas obratovanja	2 h
Masa	160 g
Čas delovanja v 2. stopnji	4,5 h
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø glave	32 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Zamenljiv akumulator	da
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Napetost akumulatorja	3,7 V
Svetlobni tok Boost	900 lm
Sijalke	LED-svetilka
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Svetlobni tok, stopnja 2	200 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

---

## Pribor

Nadomestni akumulatorji 18650

081365 18650