



## LED-žepna svetilka z baterijo, Tip: 130



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081362 130
GTIN	4062406942571
Razred artikla	02A

### Opis

#### Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
- Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
- Polnilna vtičnica USB-C.
- Zaščita pred kotaljenjem.
- S fokusirno glavo svetilke.

#### Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. Z zanko za roko.

#### Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

### Tehnični opis

Čas obratovanja	1 h
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Celotna dolžina	118 - 130 mm
Svetlobni tok	300 lm

Masa	70 g
Število vključenih akumulatorjev	1
Kapaciteta akumulatorja	0,9 Ah
Napajanje	Omrežno napajanje
Svetlobni tok, stopnja 2	100 lm
Zamenljiv akumulator	da
Napetost akumulatorja	3,7 V
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø glave	26 mm
Svetlobni tok Boost	450 lm
Čas delovanja v 2. stopnji	2,5 h
Sijalke	LED-svetilka
Vrednost CRI	>80
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

---

## Pribor

Nadomestni akumulatorji 14500	081365 14500
-------------------------------	--------------