

HOLEX**LED-žepna svetilka v obliki pisala z baterijo, Tip: 120****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	081360 120
GTIN	4062406942557
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **2-stopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
- Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
- Polnilna vtičnica USB-C.
- Zaščita pred kotaljenjem.
- S fokusirno glavo svetilke.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. Z zanko za roko.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Tehnični opis

Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Svetlobni tok Boost	130 lm
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Zamenljiv akumulator	da
Ø glave	18 mm

Čas obratovanja	1 h
Kapaciteta akumulatorja	0,32 Ah
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Čas delovanja v 2. stopnji	3 h
Napajanje	Omrežno napajanje
Sijalke	LED-svetilka
Masa	29,5 g
Celotna dolžina	112 - 120 mm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Svetlobni tok	80 lm
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Število vključenih akumulatorjev	1
Svetlobni tok, stopnja 2	30 lm
Vrednost CRI	>80
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Nadomestni akumulatorji 10440	081365 10440
-------------------------------	--------------