



LED-žepna svetilka z baterijo, Tip: 150



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081363 150
GTIN	4062406942588
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- **Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.**
- **Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.**
- **Polnilna vtičnica USB-C.**
- **Zaščita pred kotaljenjem.**
- **S fokusirno glavo svetilke.**

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. Z zanko za roko.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Tehnični opis

Svetlobni tok, stopnja 2	140 lm
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Ø glave	28 mm
Celotna dolžina	144 - 154 mm
Napajanje	Omrežno napajanje

Kapaciteta akumulatorja	1,6 Ah
Zamenljiv akumulator	da
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Svetlobni tok	400 lm
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Čas delovanja v 2. stopnji	5 h
Napetost akumulatorja	3,7 V
Vrednost CRI	>80
Čas obratovanja	1,5 h
Sijalke	LED-svetilka
Daljše trajanje osvetlitve	30 s
Masa	95 g
Svetlobni tok Boost	700 lm
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Nadomestni akumulatorji 16650	081365 16650
-------------------------------	--------------