



LED-žepna svetilka v obliki pisala z baterijo, Tip: 160



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081361 160
GTIN	4062406942564
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Robustna, polnilna LED-žepna svetilka iz eloksiranega aluminija. **Dvostopenjsko stikalo** z dodatno **funkcijo Boost** zagotavlja **izjemno svetilnost** v vseh pogojih. Enoročni fokus omogoča hitro in preprosto regulacijo svetlobnega stožca.

- Spremljanje polnjenja in praznjenja z barvnim indikatorjem LED v stikalu.
- Dolgo delovanje s konstantno svetilnostjo.
- Polnilna vtičnica USB-C.
- Zaščita pred kotaljenjem.
- S fokusirno glavo svetilke.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s polnilnim kablom USB-C in akumulatorjem. S praktično zaponko za žep.

Napotek:

Primerne nadomestne akumulatorje najdete pod št. 081365

Tehnični opis

Napajanje	Omrežno napajanje
Svetlobni tok, stopnja 2	50 lm
Svetlobni tok Boost	250 lm
Čas obratovanja	1 h
Število vključenih akumulatorjev	1

Celotna dolžina	154 - 161 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Ø glave	18 mm
Napetost akumulatorja	3,7 V
Masa	41 g
Svetlobni tok	150 lm
Kapaciteta akumulatorja	0,6 Ah
Sijalke	LED-svetilka
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Čas delovanja v 2. stopnji	3 h
Funkcija žepne svetilke	Fokus
Zamenljiv akumulator	da
Vrednost CRI	>80
Daljša trajanje osvetlitve	30 s
Vrsta izdelka	Žepna svetilka

Pribor

Nadomestni akumulatorji 10840	081365 10840
-------------------------------	--------------