

# AEG

## Akumulatorski vrtalni vijačnik, Tip: BS18C3BL4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

##### Akumulatorski vrtalni vijačnik AEG

- Robustni, priročni 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.
- LED-osvetlitev delovnega območja.
- 13 mm kovinska vpenjalna glava.
- 24-stopenjska nastavitev vrtilnega momenta.
- Izjemno priročno in lahko.
- Kovinsko ohišje menjalnika

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

- Robusten, priročen 2-stopenjski vrtalni vijačniki za desni in levi tek.
- Kovinska hitrovpenjalna vrtalna glava FIXTEC z blokado vretena.
- Ročaj z mehko prevleko za udobno uporabo.

#### Obseg dobave:

Vklj. z 2 li-ionskima SHD akumulatorjema 18 V/4,0 Ah PRO, polnilnikom akumulatorjev, zaponko za pas, transportnim kovčkom.

#### Napotek:

Ustrezne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod št. 073820 in št. 073846–št. 073848.

Ustrezne polnilnike akumulatorjev in osnovne garniture najdete pod št. 073841 in št. 073844.

## Tehnični opis

Napetost akumulatorja	18 V
Pakiranje	Transportni kovček
Masa	5,88 kg
Izvedba motorja	Brez ščetk
Število vključenih akumulatorjev	2
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	65 mm
Tipična uporaba	Heavy Duty
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Maksimalni vrtilni moment v trdo	110 Nm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave	1,5 - 13 mm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji	0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	BS18C3BL-402C
Napajanje	Akumulatorska
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Vrsta izdelka	Vrtalni vijačnik
USP1	18V
USP2	Hitra vpenjalna glava FIXTEC, z mehkim ročajem