

**Garant****Delovne hlače do pasu Industrie, siva / črna, Konfekcijska velikost DE: 90**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091010 90     |
| GTIN                  | 4062406943332 |
| Razred artikla        | 01B           |

## Opis

### Izvedba:

Nova industrijska kolekcija GARANT iz **trpežne mešane tkanine z raztegljivim deležem XLANCE®** za večjo svobodo gibanja. Visoko udobje nošenja zaradi **4-smernih razteznih** vložkov na predelih s povečanim raztezanjem. Še posebej trpežno zaradi kombinacije visokokakovostnih tkanin »**made in Europe**« in uporabe **trojnih šivov. Ojačitev Cordura®**, odporna proti obrabi, na kolenih. S **skritimi zadrgami YKK® za preprečitev prask na sestavnih delih**. Primerno za industrijsko pranje. Obstoje barve in oblike. Idealno za uporabo na industrijskih delovnih mestih.

**Delovne hlače do pasu** z elastičnim pasom za večje udobje nošenja.

- **Dvignjen zadnji pas iz raztegljivega materiala.**
- **Dva zadnja in dva sprednja žepa.**
- **Ojačitev Cordura® na kolenih.**
- **Žep za pisalo in merilni trak.**
- **Žep z zadrgo in žep za mobilni telefon.**

## Tehnični opis

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Konfekcijska velikost DE | Radij |
|--------------------------|-------|

## Podatkovni list

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Spol                                  | moški                |
| Sestava tkanine                       | 33% poliester        |
| Sestava tkanine                       | 3% elastolefin       |
| Sestava tkanine                       | 64% poliester        |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 265 g/m <sup>2</sup> |
| Pranje                                | 60 °C pisano perilo  |
| Barva                                 | siva / črna          |
| Vrsta izdelka                         | Delovne hlače        |