


HOLEX**Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrill N, neprevlečeni, Ø DC h8: 7,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG4031 7,5
GTIN	4067263101871
Razred artikla	GGN

Opis**Izvedba:**

HOLEX CleverDrill: Močan sveder za standardno uporabo. Izboljšano navrtanje zaradi križnega brušenja. Normalna debelina in naraščanje jedra. Profilno brušeni. Površina: popuščan spiralni utor bronaste barve.

Kot art. 114031.**Priporočilo:****Maksimalna globina vrtanja:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Napotek:**Naslednik za art. 114030.**

Vel. 13,5 – 16: z držalom s spustitvijo Ø 12,7 mm.

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 750 N/mm ²	0,07 mm/v
Standard	DIN 338
Ø držala D _s	7,5 mm
Kot konice	118 stopinj
Držalo	cilindrično držalo
Število rezil Z	2

Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	57,8 mm
Toleranca nazivnega Ø	h8
Dolžina utorov L _c	69 mm
Nazivni Ø D _c	7,5 mm
Celotna dolžina L	109 mm
Vsebina	20
Serija	CleverDrill
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Tip	N
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	80 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	60 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	50 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	22 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	18 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	30 m/min	K
CuZn	primerno	40 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

Pribor

Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 Tip 1-13	115056 1-13
Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti Tip 6-10	115051 6-10
Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti Tip 1-10,5	115051 1-10,5
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 Tip 1-10	115056 1-10
Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti Tip 1-13	115051 1-13
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 Tip 1-10,5	115056 1-10,5
Garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 v kaseti Tip 1-10	115051 1-10
Dopolnilna garnitura spiralnih svedrov HOLEX CleverDrill HSS art. 114031 Tip 6-10	115056 6-10
Spiralni sveder iz HSS HOLEX CleverDrillIN Ø DC h8 (mm oz. cole) 7,5	114031 7,5