



Kamera s toplotno sliko, Tip: 868S



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	474040 868S
GTIN	4029547024788
Razred artikla	47E

Opis

Izvedba:

Kamera za viden prikaz infrardečega sevanja. Z odlično kakovostjo slike in majhno temperaturno ločljivostjo je mogoče prepoznati tudi najmanjše temperaturne razlike. Tako je mogoče opraviti kvalitativno in kvantitativno temperaturno analizo. **Samodejno prepoznavanje vročih in hladnih točk Scale Assist:** Samodejna nastavitvev smiselnega merila za merjenje znanih vrednosti. **Z integrirano digitalno kamero z ločljivostjo 5 mio. slikovnih točk.** Merilno napravo lahko prek funkcije Bluetooth in aplikacije **testi Thermography App** povežete s svojim pametnim telefonom. Intuitivno upravljanje v sodobnem videzu ploščic.

Uporaba:

Za preventivno vzdrževanje tako mehanskih kot tudi električnih naprav ali proizvodnih procesov. Posebej primerna za vzdrževanje, gradbeno obrt, področje ogrevanja in instalacij ter upravljanje objektov in hišno tehniko.

Obseg dobave:

Vključno z USB-kablom, omrežnim napajalnikom, li-ionskim akumulatorjem, profesionalno programsko opremo (brezplačni prenos), navodili za uporabo, kratkimi navodili, zapisnikom o kalibriranju in kovčkom.

Tehnični opis

Točnost	±2 °C ali 2 % od izmerjene vrednosti
Frekvenca osveževanja	9 Hz
Napajanje	Akumulatorska
Kalibriranje	Cena po ponudbi
Minimalna fokusirna razdalja	0,5 m
Velikost detektorja	320 × 240 px
Toplotna občutljivost	0,08 K
Število vključenih akumulatorjev	1
Vidno polje	31 × 23 stopinj
Temperaturno območje	-30 - 650 °C
Velikost prikazovalnika	3,5 col
Vrsta izdelka	Kamera s toplotno sliko

Storitve

KalibriranjeInfrardeči merilnik temperature Tip A	027600 A
---	----------