

Garant**Rezkar za podolgovate luknje, neprevlečeni, Ø e8 DC: 17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191080 17
GTIN	4045197100238
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Celotna dolžina **po DIN 844, dolgi.**

Dolžina rezil **po DIN 844, dolgi.**

Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:

Za rezkanje **utorov za zagozdo** ali drugih za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.

Tehnični opis

Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,046 mm
Ø rezila D_c	17 mm
Število učinkovitih rezil Z (po obodu)	2
Ø držala D_s	16 mm
Dolžina rezil L_c	32 mm
Celotna dolžina L	123 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Tip	N
Toleranca nazivnega Ø	e8
Kot spirale	30 stopinj

Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Toleranca držala	h6
Kot posnetja roba	90 stopinj
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Rezkar za podolgovate luknje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	83 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	23 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	23 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	55 m/min	N
mokro maks.	primerno		