

**Digitalni mikrometer, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Dobro čitljiv prikaz. Merilne površine iz karbidne trdine.  
Digitalno in analogno odčitavanje. Proti prahu in brizgajoči vodi zaščiteno kovinsko ohišje.

**Funkcija:**

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032. 1 vtična krogla za merjenje ukrivljenih površin.

**Tehnični opis**

Točnost	4 µm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø vretena	6,5 mm
Kalibriranje	B1
Število vključenih baterij	1
Tip baterij	Gumbasta baterija
Korak vretena	0,5 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 54

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Merilno območje	0 - 25 mm
Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

### Storitve

DAkkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25

### Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------