

**Garnitura digitalnih mikrometrov, Merilno območje: 0-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421496 0-100
GTIN	4062406063221
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv prikaz. Merilne površine iz karbidne trdine.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Mikrometri za notranje merjenje art. 421492 s pripadajočimi nastavitvenimi prstani.

Tehnični opis

Število mikrometrov	4
Merilno območje	0 - 100 mm
Število vključenih baterij	4
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Število nastavitvenih prstanov	3
Napajanje	Baterijsko napajanje
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032

Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S2
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov Merilno območje 0-100 mm	020430 0-100
DAkS-kalibriranje Garnitura mikrometrov Merilno območje 0-100 mm	020440 0-100

Pribor

Digitalni mikrometer Merilno območje 0-25 mm	421492 0-25
Digitalni mikrometer Merilno območje 25-50 mm	421492 25-50
Digitalni mikrometer Merilno območje 50-75 mm	421492 50-75
Digitalni mikrometer Merilno območje 75-100 mm	421492 75-100
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357