



Digitalni mikrometer s posnetimi merilnimi površinami, Merilno območje: 0-25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Razred artikla	42B

Opis

Izvedba:

Dobro čitljiv digitalen prikazovalnik z dodatnim analognim prikazom. Robustno kovinsko ohišje. Rotirajoče merilno vreteno, merilne površine s karbidno trdino

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Napajanje	Baterijsko napajanje
Tip baterij	Gumbasta baterija
Točnost	4 µm
Odčitavanje	0,00005 col
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Odčitavanje	0,001 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Kalibriranje	B1

Število vključenih baterij	1
Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Preklop odčitavanja	mm / cole
Delitev merilnega bobna	1/50
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
---	------------