

**Digitalni mikrometer za merjenje utorov, Merilno območje: 0-25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Dobro čitljiv digitalen prikazovalnik z dodatnim analognim prikazom. Robustno kovinsko ohišje. Mirujoče merilno vreteno.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Tehnični opis

Tip baterij	Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Napajanje	Baterijsko napajanje
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	4 µm
Število vključenih baterij	1
Kalibriranje	B1
Odčitavanje	0,00005 col
Standard	DIN 863
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla

Preklop odčitavanja	mm / cole
Delitev merilnega bobna	1/50
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

DAkS-kalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 100 mm	022010 100
KalibriranjeMikrometer brez nastavitvene mere maksimalno merilno območje 25 mm	022000 25

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij 357	081560 357
---	------------