

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Tip: ST1400****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2115 ST1400
GTIN	4062406063306
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**GARANT Softcut[®] HSI art. 214851 – art. 214857.**Vsebina:**

50 × 214870 ST1400

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.**Tehnični opis**

Podajanje f_z na zob	0,22 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120508 PDER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 1100 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

SOMT 120508 PDER Tip ST1400

214870 ST1400