

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Tip: UNI****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2121 UNI
GTIN	4062406063337
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**GARANT Softcut[®] HSI art. 214851 – art. 214857.**Vsebina:**

50 × 214885 UNI

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.**Tehnični opis**

Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120508 PDER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	260 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	120 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

SOMT 120508 PDER Tip UNI

214885 UNI