

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Tip: ST900****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG2113 ST900
GTIN	4067263001652
Razred artikla	GGN

Opis**Primerno za:**

GARANT Softcut® HSI art. 214851 – art. 214857.

Vsebina:

50 × 214865 ST900

Napotek:Orientacijske vrednosti za $a_e = 0,3 \times D$.**Tehnični opis**

Podajanje f_z na zob	0,2 mm
Vsebina	50
ISO-oznaka obračalne ploščice	SOMT 120508 PDER
Zvrst	HB7520
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	4
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	320 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	300 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	260 m/min	P
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

SOMT 120508 PDER Tip ST900

214865 ST900