

Začetni paletni regal, globina 1100 mm, Višina: 3000mm**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 991212 3000 |
| GTIN | 4058255107995 |
| Razred artikla | 96P |

Opis**Izvedba:**

Začetni regal je sestavljen iz 2 nosilnih okvirjev s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. **Priključni regal** je sestavljen iz 1 nosilnega okvirja s po 4 sidri za težka bremena in z 2 oz. 3 pari nosilnih prečk. Dodatne police najdete med priborom.

Nosilne prečke tip LNS 110 × 50 × 1,5. Montažne mere osnovnega regala : 2872 mm.

Opis:**Mere postavitve:****celotna dolžina regala:**

za nosilne okvirje S610-M18-U in S625-A18:

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 86 mm (pri S610-M18-U)

Nazivna dolžina + število nosilnih stebrov × 110 mm (pri S625-A18).

Lakiranje:

Nosilni okvirji podobni prometno modri RAL 5017, nosilne prečke oranžni RAL 2004, **prašno barvanje**.

Napotek:

- **Pri neravnih tleh priporočamo uporabo dodatnih podložnih ploščic.**
- **Dobava po posameznih delih, saj je bolj ekonomična. Dobava brez montaže.**
- **Upoštevajte najmanj 100 mm razdalje med nosilnimi okvirji in steno ali deli zgradbe za namestitvev talne plošče.**

Pri obešanju nosilnih prečk je treba paziti, da **sega zunanji nosilni okvir vsaj 500 mm čez najvišjo skladiščno polico**. Znotraj regalne vrste za to zadošča 100 mm.

Tehnična določila za postavitve paletnega regala po BGR 234:

- **Zunanji nosilni okvirji v območju prehodov in prometnih poti morajo biti nameščeni najmanj 500 mm nad zgornjo skladiščno ravnijo.**
- **Prehodi in nadvozi morajo biti opremljeni z zaprto ploščo (npr. vezano ploščo).**
- **Svetla odprtina prehoda mora biti visoka najmanj 2100 mm.**
- **Pri zunanjih nosilnih okvirjih in prehodih je treba namestiti naletne vogalnike.**
- **Prosto stoječe posamezne regale je treba na zadnji strani zaščititi z mrežasto zadnjo steno (za zaščito skladiščenega blaga pred padcem).**
- **Na vsaki regalni vrsti morajo biti nameščene ploščice s podatkom o nosilnosti.**
- **Razred trdnosti betona: najmanj C20/25 po EN 206-1 (DIN 1045-2);debelina betonskega sloja: najmanj 200 mm.**
- **Če je razdalja med paletami v dvojnem regalu manjša od 100 mm, je treba predvideti vgradnjo prečk za omejitev globine regala.**

Več informacij o načrtovanju in postavitvi:

- **Pomemben podatek je tudi prelomna dolžina (K) = največjarazdalja med polico in zgornjim robom 1. ravni nosilne prečke. Glede na to razdaljo je določen najprimernejši tip stojala.**
- **Načrtujte, da mora biti razdalja od blaga do naslednje skladiščne ravni oz. stropa skladiščne hale najmanj 100 m.**
- **Višina hoda upravljalne naprave: zgornji rob najvišje nosilne prečke plus 200 mm.**

Naši tehnični podatki ne veljajo za površine iz bitumenske mase ali visoko vsebnostjo magnezita, tlakovec in valjani beton.

Tehnični opis

| | |
|--|----------------|
| Širina predelka | 2700 mm |
| Mere postavljenega regala, širina začetnega regala | 2872 mm |
| Dostop do regala | dvostranski |
| Nosilnost prekata | 2460 kg |
| Število paletnih mest na regalno polje | 9 |
| Tip nosilne prečke | LNS 110×50×1,5 |
| Montaža kupca | da |
| Postavitev regala | Začetni regal |
| Natična montaža | da |
| Število nosilnih stebrov regala | 2 |
| Nosilnost polja (3 polja s po 2 paroma prečk na polje) | 5320 kg |

| | |
|--|---------------------------|
| Nosilni okvir | S610-M18-U |
| Višina | 3000 mm |
| Število skladiščnih ravni | 3 |
| Globina | 1100 mm |
| Nosilnost polic / maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na kovini) | 2460 kg |
| Za palete z nosilnostjo | 820 kg |
| Nastavljanje višine v rastru | 50 mm |
| Izvedba montaže | Regal z vtičnimi policami |
| Izbira barv | RAL 5010, 2004 |
| Značilnost blagovnega imena | globina 1100 mm |
| Vrsta izdelka | Paletni regali |

Pribor

| | |
|--|-------------|
| Varnostni zatič za prečko | 991331 |
| Par nosilnih prečk LNS-DUO 110×50 Dolžina nosilne prečke 2700 mm | 991342 2700 |
| Talno sidro za nosilne okvirje paletnih regalov | 991470 |
| Garnitura podložnih pločevin za nosilne okvirje paletnih regalov 5-delna Tip 5 | 991481 5 |