

Par nosilnih prečk LNS-DUO 100×50, Dolžina nosilne prečke: 2700mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	991338 2700
GTIN	4058255037407
Razred artikla	96P

Opis**Izvedba:**

Hladno oblikovani profili škatlaste oblike s privarjenimi obešali. Vsako obešalo je opremljeno z do 5 čvrstimi kavljji, da je obremenitev paletnih nosilnih stebrov enakomerno porazdeljena. Nosilnost prekata do 3060 kg na par nosilnih prečk.

Obseg dobave:

2 kosa nosilnih prečk za obešanje v nosilne okvirje, vklj. s po 2 varovalnima zatičema.

Lakiranje:

Oranžna RAL 2004, **prašno barvanje**.

Napitek:

Nove nosilne prečke s širino 50 mm so le v paru združljive s starimi nosilnimi prečkami s širino 40 mm.

Tehnični opis

Področje uporabe	Regal
Tip nosilne prečke	LNS-DUO 100×50
Dolžina nosilne prečke	2700 mm
Nosilnost para nosilnih prečk	1545 kg
Višina prečk	100 mm
Vrsta izdelka	Nosilna prečka/traverza