



## LED delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: SUN4



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

**COLOUR MATCH.** Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za **odlično reprodukcijo barv** in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljalna dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. **Zamenljiva steklena leča** in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevnem čiščenju. **SUNMATCH 4.** Priročna akumulatorska LED-delovna svetilka s 180° prilagodljivo glavo svetilke za pripravo in prilagajanje barv. Z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN.

Z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN. Ob aktiviranju svetilka samodejno skenira površino predmeta s celotnim območjem barvnega spektra. Fiksiranje je mogoče kadarkoli. Optimalno za odkrivanje napak v barvi.

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Vključno s polnilnikom in polnilno postajo.

### Tehnični opis

Vrednost CRI	95
--------------	----

Barva svetlobe	realna svetloba
Masa	270 g
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Cona ATEX	brez
Napetost akumulatorja	3,7 V
Celotna dolžina	203 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Število vključenih akumulatorjev	1
Čas obratovanja	2 - 10 h
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Kapaciteta akumulatorja	2,6 Ah
Oznaka proizvajalca	SUNMATCH 4
Svetlobni tok	50 - 500 lm
Celotna širina	89 mm
Vrsta izdelka	Delovne svetilke