

**Kotni brusilnik GWS, Tip: 30-230PB****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	077153 30-230PB
GTIN	4059952609102
Razred artikla	03C

Opis**Izvedba:****Močan kotni brusilnik 230 mm:**

- Zmogljiv motor z elektroniko Constant-Electronic, mehkim zagonom in omejitvijo zagonskega toka.
- Učinkovita zaščita uporabnika z dodatnim ročajem Vibration Control, zaščito pred povratnim udarcem KickBack Stop in zaščito pred vnovičnim zagonom.
- Vrtljiv ločni ročaj za optimalno brušenje in rezanje.
- Hitropenjalna matica SDS in blokada vretena.

Prednosti:**Manj izpadov uporabe zaradi vzdrževanja**

- zaradi kompaktne zasnove in brezkrtačnega motorja z močjo 2800 W.

Odlična zaščita in udobje

- Zavora.
- Nadzor povratnih sunkov s funkcijo Kickback Control.
- Zaščita pred ponovnim zagonom.
- Mehki zagon.
- Zaščitni pokrov, nastavljiv brez orodja.
- Stranski ročaj proti tresljajem.

Prikaz LED:

Pomaga uporabniku optimizirati delo z zaslonom LED.

Napajalni kabel:

4-metrski kabel za udobje na gradbišču.

Vibration Cancelling Technology:

Sistem za nevtralizacijo tresljajev omogoča najnižje ravni tresljajev v tem segmentu izdelkov in omogoča neutrujajoče delo.

Varnostno stikalo:

Takojšnji izklop orodja v primeru aktivacije stikala.

Obseg dobave:

Vključno z zaščitnim pokrovom, dodatnim ročajem.

Vključno s hitrovpensalno matico SDS.

Tehnični opis

Poraba moči	2800 W
Dolžina kabla	4 m
Maksimalne vibracije v skladu z EN	5 m/s ²
Zaščita proti povratnemu udarcu	da
Oznaka proizvajalca	GWS 30-230 PB
Širina	334 mm
Nazivna napetost	230 V
Dolžina	524 mm
Posebnosti	Zavorni sistem
Posebnosti	Stikalo PROtection
Napajanje	Omrežno napajanje
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Stikalo Totmann	da
Največja globina rezanja	59 mm
Mehak zagon	da
Masa	5,9 kg
Priključni navoj	M14
Višina	139 mm
Maksimalni Ø plošče	230 mm
Maksimalno število vrtljajev	6500 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki

