



Čelilna in zajeralna žaga BITURBO Akumulator, Tip: GCM18216DC



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	078232 GCM18216DC
GTIN	4059952608402
Razred artikla	03B

Opis

Izvedba:

Akumulatorske čelilne in zajeralne žage.

- **Odlična zmogljivost rezanja z veliko globino 70 mm.**
- **Najboljša mobilnost zaradi majhne mase in izjemne ergonomičnosti.**
- **Uporabniški vmesnik za predizbiro števila vrtljajev.**
- **Menjava žaginega lista brez orodja.**

Obseg dobave:

Žagin list premera 216 mm, tlačilna opora, matica SDS, modul Bluetooth GCY 42.

Tehnični opis

Maksimalni jeralni kot levo	52 stopinj
Elektronska izbira vrtljajev	da
Maksimalni naklonski kot desno	47 stopinj
Maksimalni naklonski kot levo	47 stopinj
Ø lista za žago	216 mm
Maksimalna globina reza 45°	45 mm
Napajanje	Omrežno napajanje

Maksimalni jeralni kot desno	60 stopinj
Napetost akumulatorja	18 V
Maksimalno število vrtljajev	4500 min ⁻¹
Ø izvrtine lista za žago	30 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Masa	15,3 kg
Maksimalna dolžina reza 90°	300 mm
Nazivna napetost	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Oznaka proizvajalca	GCM 18V-216 DC
Maksimalna globina reza 90°	70 mm
Pakiranje	Karton
Vrsta izdelka	Žaga