

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614770 12
GTIN	4067263001119
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Mere zeva ključa	metrični
Višina zeva $h_1$	5,3 mm
Dolžina ključa L	174 mm
Višina obroča $h_2$	9,2 mm
Zev ključa	12 mm
Ø obroča D	23,7 mm
Širina zeva b	27,6 mm
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Omejilni nastavek na strani zeva	ne
Držalna funkcija na strani zeva	ne
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključi