

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614770 11
GTIN	4067263001102
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Zev ključa	11 mm
Ø obroča D	22,5 mm
Širina zeva b	26,1 mm
Višina obroča h ₂	8,7 mm
Višina zeva h ₁	4,8 mm
Dolžina ključa L	168 mm
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Omejilni nastavek na strani zeva	ne
Držalna funkcija na strani zeva	ne
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključi