

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 15mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614770 15
GTIN	4067263001140
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa	15 mm
Višina zeva h_1	5,3 mm
Širina zeva b	34,7 mm
Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	200 mm
Višina obroča h_2	10,2 mm
Ø obroča D	28,9 mm
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Omejilni nastavek na strani zeva	ne
Držalna funkcija na strani zeva	ne
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključi