

Garant**Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614770 16
GTIN	4067263001157
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Mere zeva ključa	metrični
Dolžina ključa L	216 mm
Ø obroča D	30,3 mm
Zev ključa	16 mm
Višina obroča h ₂	10,7 mm
Višina zeva h ₁	5,8 mm
Širina zeva b	35,1 mm
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Omejilni nastavek na strani zeva	ne
Držalna funkcija na strani zeva	ne
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključi