

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo, Zev ključa: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614770 22
GTIN	4067263001201
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Višina zeva $h_1$	7,3 mm
Ø obroča D	42 mm
Širina zeva b	47,6 mm
Dolžina ključa L	286 mm
Mere zeva ključa	metrični
Višina obroča $h_2$	13,9 mm
Zev ključa	22 mm
Položaj obroča	0 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani

Omejilni nastavek na strani zeva	ne
Držalna funkcija na strani zeva	ne
z vrtljivo glavo	ne
Raglja, dvosmerna	ne
Vrsta izdelka	Vijačni ključi