

Garant GRIDLINE

**Delovna postaja eLevel s temno sivo ploščo Eluplan, Dolžina: 1500/2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Razred artikla	91P

**Opis****Izvedba:**

**Delovna postaja eLevel** – električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

**Lakiranje:**

**Nožni del** antracitna RAL 7016, **konfiguracija ni možna.**

**Dvižni steber** iz eloksiranega aluminija, **konfiguracija ni mogoča.**

**Stranice in zadnja stena** svetlo siva RAL 7035 **prašno barvano, možnost konfiguracije.**

**Napotek:**

- **Pri uporabi ohišij za vijačno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.**
- **Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).**

Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.

- **Vnos teh števil artiklov šele po predhodnem posvetu s tehnično nabavo P93, tel. +386 1 507 2002; preveriti je treba trenutno razpoložljivost.**
- **Maksimalna nosilnost ne sme biti presežena v nobenem primeru! Še posebej pomembno pri načrtovanju nosilnih stebrov.**

**Tehnični opis**

Masa	80 kg
Tip vtikača, vhod	F
Obloga delovne plošče	Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Površina delovne plošče	Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da
Model	eLevel
Globina	800 mm
Debelina obloge	2 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Nazivna napetost	250 V
Material delovne plošče	Eluplan
Princip nastavljanja višine	kompletna postavitev
Serija	Workstation
Globina delovne plošče	800 mm
Širina	1500 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	670 - 990 mm
Dolžina delovne plošče	1500 mm
Barva površine delovne plošče	temno siva
Debelina delovne plošče	40 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	670-990 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	električni
Debelina plošče	40 mm
Izravnavna višine	25 mm

Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize