

Garant GRIDLINE

Delovna postaja eLevel+ s temno sivo ploščo Eluplan, Dolžina: 2000/2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920022 2000/2
GTIN	4067263001461
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Delovna postaja eLevel+ – električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016, **konfiguracija ni možna.**

Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, **konfiguracija ni mogoča.**

Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035 **prašno barvano, možnost konfiguracije.**

Napotek:

- **Pri uporabi ohišij za vijakno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.**
- **Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).**

Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.

- **Vnos teh števil artiklov šele po predhodnem posvetu s tehnično nabavo P93, tel. +386 1 507 2002; preveriti je treba trenutno razpoložljivost.**
- **Maksimalna nosilnost ne sme biti presežena v nobenem primeru! Še posebej pomembno pri načrtovanju nosilnih stebrov.**

Tehnični opis

Serija	Workstation
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	670 - 990 mm
Obloga delovne plošče	Eluplan (umetna masa), (obloga iz linoleja)
Princip nastavljanja višine	Samo z delovno ploščo
Višina z zadnjo steno	1000 mm
Model	eLevel+
Globina delovne plošče	700 mm
Debelina obloge	2 mm
Tip vtikača, vhod	F
Dolžina delovne plošče	2000 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Širina	2000 mm
Površina delovne plošče	Antistatična prevleka, visoko odporna proti obrabi, srednje trda, ni obstojna na svetlobi
Barva površine delovne plošče	temno siva
Nazivna napetost	250 V
Masa	105 kg
Material delovne plošče	Eluplan
Debelina delovne plošče	40 mm
Globina	800 mm
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da
Nastavljanje višine delovnega mesta	670-990 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	električni

Debelina plošče	40 mm
Izravnava višine	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize