

Garant GRIDLINE

Delovna postaja eLevel+ z delovno ploščo iz bambusa, Dolžina: 1000/2mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	920026 1000/2
GTIN	4067263001508
Razred artikla	91P

Opis**Izvedba:**

Delovna postaja eLevel+ – električno brezstopenjsko nastavljanje delovne višine. Delovna višina se nastavi na elektronskem panelu za upravljanje. Panel za upravljanje je opremljen s prikazovalnikom in spominsko funkcijo. Prek panela se nastavi višina celotnega delovnega mesta.

Lakiranje:

Nožni del antracitna RAL 7016, **konfiguracija ni možna.**

Dvižni steber iz eloksiranega aluminija, **konfiguracija ni mogoča.**

Stranice in zadnja stena svetlo siva RAL 7035 **prašno barvano, možnost konfiguracije.**

Napotek:

- **Pri uporabi ohišij za vijakno pritrditev pod delovno ploščo upoštevajte, da ohišja ne smejo preseči maksimalne višine 500 mm.**
- **Pozor: pri postavitvi več delovnih mest v vrsto uporabite pločevinaste zaščitne ploščice art. 920350 (nevarnost zmečkanja).**

Velikosti z .../2 so opremljene z alternativno dvižno enoto. Tehnični podatki so podobni, kot pri prejšnjih dvižnih enotah, z manjšimi odstopanji. Upravljalna plošča je pri teh velikostih vizualno drugačna, funkcionalno pa enaka.

- **Vnos teh števil artiklov šele po predhodnem posvetu s tehnično nabavo P93, tel. +386 1 507 2002; preveriti je treba trenutno razpoložljivost.**
- **Maksimalna nosilnost ne sme biti presežena v nobenem primeru! Še posebej pomembno pri načrtovanju nosilnih stebrov.**

Tehnični opis

Globina delovne plošče	700 mm
Brezstopenjsko nastavljanje višine	da
Tip vtikača, vhod	F
Panel za upravljanje s prikazovalnikom in spominsko funkcijo	da
Širina	1000 mm
Nazivna napetost	250 V
Material delovne plošče	Bambus
Masa	78 kg
Serija	Workstation
Debelina delovne plošče	50 mm
Princip nastavljanja višine	Samo z delovno ploščo
Dolžina delovne plošče	1000 mm
Območje nastavljanja višine (zgornji rob delovne plošče) od – do	670 - 990 mm
Globina	800 mm
Model	eLevel+
Višina z zadnjo steno	1000 mm
Nastavljanje višine delovnega mesta	670-990 mm
Konstruktivna izvedba	Konstrukcija iz jeklene cevi
Nosilnost delovne mize/mize – maksimalno površinsko porazdeljeno breme (na lesu)	250 kg
Izvedba nastavljanja višine	električno
Debelina plošče	50 mm
Izravnavna višine	25 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta izdelka	Delovne mize

