


TMSERROR, Tip: GBH1821

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	075515 GBH1821
GTIN	4059952528113
Razred artikla	03B

Opis
Izvedba:

18-voltno akumulatorsko vrtalno kladivo z vpenjalom orodij SDS-Plus in brezkrtačnim motorjem.

- **Sklopka proti preobremenitvi za zaščito uporabnika in stroja.**
- **Desni/levi tek.**
- **Izredno robusten: Zaščita Electronic Motor Protection ob preobremenitvi izklopi motor; popolna funkcionalnost tudi po testu s padcem na beton z višine 2 m.**

Obseg dobave:

Akumulatorsko vrtalno kladivo GBH 18V-21 Professional, 2 x akumulator 18 V / 4,0 Ah, polnilnik akumulatorjev GAL 18V-40, L-Boxx.

Napotek:

Primerne HM-udarne svedre najdete od art. 787000 naprej. Primerne nadomestne akumulatorje in polnilnike akumulatorjev najdete pod art. 073851–073866.

Tehnični opis

Število vključenih akumulatorjev	2
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Masa brez akumulatorja	2,4 kg
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Bosch 18 V
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v les	30 mm

Udarna energija	2 J
Pakiranje	Sistemski kovček (L-Boxx)
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v beton	21 mm
Območje števila vrtljajev	0 - 1800 min ⁻¹
Kapaciteta akumulatorja	4 Ah
Napajanje	Omrežno napajanje
Maksimalni Ø s spiralnim svedrom v jeklo	13 mm
Oznaka proizvajalca	GBH 18V-21
Napetost akumulatorja	18 V
Oblika vpenjala za orodja	Držalo SDS-plus
Maksimalno število udarcev	5100 min ⁻¹
Masa vključno z akumulatorjem	5,5 kg
Vrsta izdelka	Vrtalno kladivo

Pribor

Li-ionski akumulator Tip akumulatorja, napetost akumulatorja B18 V

073853 B18