

Garant**APMT 100312 TR, HB7635, Tip: INOX**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	215924 INOX
GTIN	4045197303264
Razred artikla	21A

Opis

Izvedba:

Čvrsta obračalna ploščica z izrazito pozitivno geometrijo in spiralno potekajočim rezalnim robom.

Napotek:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. 215800, 215803, 215850, 215853 in 215870.

Za $a_e = 0,3 \times D/a_{p\text{ maks.}} = 4,8$ mm.

Tehnični opis

Podajanje f_z na zob	0,12 mm
Tip	INOX
Radij rezila	1,2 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	APMT 100312 TR
Zvrst	HB7635
Rezalni material	HM

Debelina plošče	3,5 mm
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno	700 m/min	N
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	600 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	180 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	160 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	150 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	pogojno primerno	130 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		