

**Garant**
**Rezkar za posnemanje robov 45°, z navojem, Ø D: 17,5mm**


## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Razred artikla	210

## Opis

### Napotek:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

## Tehnični opis

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	30 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Vpenjalni navoj M	M10
Prevesna dolžina $L_1$	18 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{\text{min}}$	30 mm
Ø $D_2$	17,7 mm
Ø $D_1$ h6	10,5 mm
Ø rezila $D_c$	17,5 mm
maksimalni Ø posnetja $D_{\text{maks}}$	29,8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 090308
Število rezil Z	3

Izvedba držala	z navojem
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219805
Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne	219804
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP