

EFFBE**Podstavek HPRSF, Maksimalna nosilnost: 850kg****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086004 850
GTIN	2050000971570
Razred artikla	08Y

Opis**Izvedba:**

Protivibracijski sistemi za stroje. Ločitev na nihanje občutljivih strojev in elementov delavniškega pohištva izboljšuje procesno varnost in procesno natančnost. Vstavljeni elastomeri dušijo zvoke v telesu, nihanja in udarce ter zagotavljajo optimalne rezultate dela pri zmanjšani obremenitvi s hrupom. Vsi elementi s preprosto namestitvijo in možnostjo niveliranja.

Podstavki iz kovine in elastomerov v kompaktni izvedbi, nedrseči s poravnavo kotov.

Uporaba:

Za postavitev strojev brez talnega sidranja. Nastavljanje višine je možno in je na strani stroja (zunaj).

Napotek:

Za višje obremenitve in posebne primere uporabe so po ponudbi dobavljivi drugi elementi. Zračno vzmeteni elementi so na voljo v spletni trgovini pod art. 086003 vel. SLM1 – SLM12.

Tehnični opis

Vpenjalni kot W	120 stopinj
Maksimalna nosilnost	850 kg
Ø D	80 mm
Višina H	17 mm
Vrsta izdelka	Podstavek proti vibracijam

