

**Garant****Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Ø D: 33,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216100 33,5
GTIN	4045197429612
Razred artikla	210

**Opis****Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219805 (15IP; 3,8 Nm)
primerna obračalna rezalna ploščica	SD.. 090308
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	140 mm
maksimalni Ø posnetja $D_{\text{maks}}$	45,8 mm
Prevesna dolžina $L_1$	30 mm
Ø držala $D_s$ h6	25 mm
Število rezil Z	5
Ø D	33,8 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja nazaj	45 stopinj
Nastavni kot $\kappa$	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

---

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219804

Garnitura vijakov za obračalne ploščice10-delne

219805

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus®  
15IP

674252 15IP

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni  
moment 3,8 Nm

211750 3,8