

Garant**Rezkar za posnemanje robov 45°, Držalo Weldon, Tip: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	216550 10
GTIN	4045197685520
Razred artikla	210

Opis**Napotek:**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,0** s stebлом art. **674252 vel. 15IP**.

Tehnični opis

Prevesna dolžina L_1	42 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	260986 HB725-1
\varnothing držala D_s h6	25 mm
Vijak za obračalno ploščico	219844 (15IP; 3,0 Nm)
maksimalni \varnothing posnetja D_{maks}	32,5 mm
Celotna dolžina $L_{celotna}$	100 mm
Število rezil Z	2
\varnothing D	10,4 mm
Izvedba držala	Držalo Weldon
Kot posnetja naprej	90 stopinj
Nastavni kot κ	45 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

Pribor

Vpenjalni vijak	219844
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 3,0 Nm	211750 3,0